

MINI DIVA

ÖLELD MAGADHOZ A DIVA-T - VÁLJ DÍVÁVÁ



**PMU FINELINE
TATTOO SMP**

ÁTTEKINTÉS



Warning:

Ez a készülék nem támogatja a gyorsítottést. Kizárólag szabványos 5 V-os tápegységet használjon (5 V/1 A vagy 5 V/2 A). Ne használjon gyorsítottót.

SPECIFIKÁCIÓK

Motor: mag nélküli motor

Üzemi feszültség: 2–10 V

Anyag: repülőgépipari alumínium

Lökethossz: 3,0 mm

Fordulatszám: 12 000 RPM

Tűmélység: 0–4,5 mm

Súly: 3,9 oz (110 g)

Akkumulátor kapacitás: 800 mAh

Akkumulátor üzemidő: 6–7 óra

Méret: 127 x 24 mm

© 2023 B&B Systems

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Be-/kikapcsolás:

A készülék be-/kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig.

Feszültség beállítása:

A feszültség a ▲ vagy ▼ gombokkal állítható, 0,1 V-os lépésekben. A ▲ vagy ▼ gomb hosszabb nyomva tartása gyorsabb beállítást tesz lehetővé.

Kick-Start mód:

A készülék kikapcsolt állapotában a bekapcsológomb duplán történő megnyomásával aktiválható a Kick-Start mód.

Az OLED kijelzőn ⚡ szimbólum jelenik meg, jelezve, hogy a Kick-Start mód aktív.

Memóriefunkció:

A készülék 2 szintű memóriefunkcióval rendelkezik, különböző sminketoválási alkalmazásokhoz: szemöldök és ajak.

A bekapcsolás után válassza ki a kívánt alkalmazást a ▲ / ▼ gombokkal, majd szükség szerint állítsa be a feszültséget.

A készülék automatikusan elmenti a beállításokat. A következő bekapcsoláskor automatikusan visszaáll az előzőleg beállított feszültségszintre.

Akkumulátoregység leválasztása:

Fogja meg stabilan a készüléktestet és az akkumulátoregységet, majd óvatosan húzza szét őket.

GARANCIÁLIS INFORMÁCIÓK

Motor: 1 év garancia

Tápegység: 6 hónap garancia

Garanciális fedezet:

Ez a garancia a DIVA vezeték nélküli eszközre vonatkozik, amelyet hivatalos webáruházunkban vagy hivatalos viszonteladóinktól vásároltak világszerte. A garanciaidő a vásárlás napjától kezdődik.

A garancia nem terjed ki:

- a termék emberi tényezőből eredő sérüléseire
- külső elektromos hibák vagy balesetek által okozott károokra

Akkumulátorvédelem:

1. Az akkumulátor áramköri védelemmel rendelkezik a szélsőséges hőmérséklet, a túlkisütés és a túltöltés ellen.
2. Túltérhelés vagy magas hőmérséklet esetén automatikusan kikapcsol működés közben, például túlzott igénybevétel esetén.
3. A készülék ideiglenesen leáll, ha az üzemi hőmérséklet meghaladja a 158°F (70°C)-ot, és újraindul, amikor 152°F (67°C) alá csökken.

Garanciális igény érvényesítése:

Kérjük, küldje el a vásárlást igazoló bizonylatot, valamint az eset leírását, fényképekkel vagy videóval alátámasztva ügyfélszolgálatunknak a popuhungary@gmail.com címre.



POPU

MICRO BEAUTY SUPPLY

